


Loeparmatuur




SNL 319 A

Aansluitwaarden	230 V; 50 Hz
Uitrusting	3 x Compacte fluorescentielamp TC-S 9 W neutraalwit
Voeding	Conventioneel voorschakelapparaat
Netzkabel	ca. 3.0 m; Randaardesteker
Lamphuis	
Materiaal	Kunststof
Oppervlakte	ESD-uitvoering
Lamparmframe	
Materiaal	Stalen buis
Oppervlakte	ESD-Lak
Gewicht (netto)	ca. 4,4 kg
Bevestiging	Montageflens (Sokkel)~Tafelklem (Toebehoren)~Wandhoek (Toebehoren)
Techniek	meervoudig schakelbaar
Bediening	Schakelaar
Lampenafdekking	Afscherming; mat
Scharnierontlasting	Veer
Beschermingsklasse	I
Behuizingskleur	zwart
Framekleur	zwart
Lens; afmetingen	162 x 105
Lens; Dioptrieën	3
Bijzonderheden	Lichtkarakteristiek door 2-standenschakelaar beïnvloedbaar,
Artikelnr.	112128000



Emin: 1987 lx
 Em: 4252 lx
 Emax: 6096 lx



Meetvoorwaarden: d=15cm

