




Technische Daten:

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +120°C



Werkstoffe:

Schutzkappe: PA GF


Schlaufe: TPU-V

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment: 0,8 Nm



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Farbe:
41-01479	Schutzkappe 7/8" Stecker mit Schlaufe	schwarz

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 11.11.13 Brü Ä4989 Datenblatt angepasst, Material geändert		 dim. in mm		Benennung: Schutzkappe 7/8" mit Schlaufe, Stecker		
			gez.	21.01.13	Gitinow	Zeichnungsnr.: 41K1A485	
			gepr.	21.01.13	Kniesburgers		
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				Artikelnr.: siehe Tabelle		
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Fälschungs- und Urheberrecht vorbehalten							

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten