









Layout Vorschlag



Technische Daten:

Bemessungsspannung:	50 V AC / 60 V DC
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Geeignet für Reflow Lötprozess max. 60s / 250°C	
Koplanarität aller Kontakte und Lötbleche max 0,1mm	

Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
42-01219TR	42-01219	SAL - 8S - IK4 / SMT	4

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: b 25.04.16 CS Ä6101 Änderung der Toleranz im Steckgesicht		
		Allgemeintoleranz:		
		0	± 0,50mm	
	0,0	± 0,25mm		
	0,00	± 0,10mm		
	*	± 5°		
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				

dim. in mm		
	Datum	Name
gez.	19.02.15	Gitinow
gepr.	16.03.15	Schramm



Benennung:	
Isolierkörper Kupplung M8x1 SMT, geschirmt	
Zeichnungsnr.:	
42K1A745	
Artikelnr.:	siehe Tabelle