

**Crimpkontakte HD.M Serie/Crimp contacts HD.M series**

**10A**

**Bezeichnung**  
*Description*

**Bestelltext**  
*Designation*



**Bestell-Nr.**  
*Order No.*

**Maße mm²**  
*Dimensions mm²*



Stiftkontakt/Pin contact

Buchsenkontakt/Socket contact



Werkstoff: Kupferlegierung  
 Oberfläche:  
 - verzinkt  
 - hartvergoldet  
 Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ  
 Crimpanschluss:  
 - mm² 0,14 - 2,5 mm²  
 - AWG 26 - 14

Material: Copper alloy  
 Finish:  
 - tin plated  
 - hard gold  
 Contact resistance: ≤ 3 mΩ  
 Crimp terminal :  
 - mm² 0,14 - 2,5 mm²  
 - AWG 26 - 14

Stiftkontakt verzinkt  
*Pin contact tin plated*

1-1105000-3  
2-1105000-3  
4-1105000-3

0,3 - 0,56  
0,5 - 1,5  
1,5 - 2,5

Bandkontakt/Stift verzinkt  
*Reel contact/pin tin plated*

0-0164161-9  
0-0166824-2

0,5 - 1,5  
1,5 - 2,5

Stiftkontakt vergoldet  
*Pin contact gold plated*

1-1105000-2  
3-1105000-2

0,3 - 0,56  
0,8 - 1,5

Bandkontakt/Stift vergoldet  
*Reel contact/pin gold plated*

0-0164160-4  
0-0164161-4

0,3 - 0,56  
0,8 - 1,5

Buchsenkontakt verzinkt  
*Socket contact tin plated*

1-1105001-3  
2-1105001-3  
4-1105001-3

0,3 - 0,56  
0,5 - 1,5  
1,5 - 2,5

Buchsenkontakt vergoldet  
*Socket contact gold plated*


1-1105001-2  
3-1105001-2

0,3 - 0,56  
0,8 - 1,5

Bandkontakt/Buchse vergoldet  
*Reel contact/socket gold plated*

1-0163087-1  
0-0163083-7

0,3 - 0,56  
0,8 - 1,5



**HD.M – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts**

Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section

Kennzeichnung <i>Designation</i>	Leiterquerschnitt <i>Wire cross section</i>	Abisolierlänge der Litze <i>Stripping length</i>
1	0,2 - 0,56 mm²	3,5 mm
2	0,5 - 1,5 mm²	3,5 mm
3	0,8 - 1,5 mm²	3,5 mm
4	1,5 - 2,5 mm²	3,5 mm

**Verpackungseinheiten/Packing unit**

Kontakte am Band/Contacts on reel: A= 5.000 Stück/Pieces, B= 4.000 Stück/Pieces

**Werkzeuge für Crimptechnik HD.M Serie/Crimping tools HD.M series**

**Bezeichnung**  
*Description*

**Bestelltext**  
*Designation*

**Bestell-Nr.**  
*Order No.*

**Querschnitt mm²**  
*Cross section mm²*

Crimpzange ohne Locator und Matrize  
*Crimping tool without locator and die*



RSZ.BAS

1-1105850-8

Locator und Matrize  
*Locator and die*



ERGO-DIE JPT/JT/SPT

0-0539744-2

0,2-0,5mm²  
für Kontakte PN  
for contacts PN

ERGO-DIE XII

0-0539668-2

0,2-2,5mm²  
für Kontakte PN  
for contacts PN

Ausdrückwerkzeug HD.M/Extraction tool HD.M



AWZG-HD.M-RSZ

0-1102855-1

alle Querschnitte  
all cross sections

Eindrückwerkzeug/Insertion tool



EWZG-RSZ

0-1102855-6

unter 0,75mm²  
below 0,75mm²