


Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/
input voltage : 230VAC $\pm$ 10% /50Hz

Ausgangsdaten/ output data	Nennspannung/ nominal voltage	Ladeschlußspannung/ final charge voltage	Ladestrom/ charging current
	6V	6,9V ±2%	1500 mA ±10%
	12V	13,8V ±2%	2000 mA ±10%
	24V	27,6V ±2%	1000 mA ±10%

Ladeverfahren/ charge system	: IU
Schutzart/ protection	: IP 20
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary

Betriebstemperatur/ : 0°C.....+25°C


Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C

Gewicht/
weight : 1690g inkl. Verpackung/
1690g incl. package


Gehäuse/ case	: Tischgehäuse schwarz/ desktop case black
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 205x145x70mm(LxBxH) VE: 4 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual packaging, colored folding box 205x145x70mm(LxWxH) PU: 4 pcs including multilingual manual instruction

Approbation/ : CE
approval

Anzeige/
indicators : LED grün leuchtet bei Betrieb/
LED green lights steadily during operation
LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/
LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full



Netzleitung schwarz, Länge: 1,8m ±10cm /
mains lead black, length: 1.8m ±10cm



Schraube zur
Befestigung des
Euro-Steckers
screw for fix
the european
plug

Euro Stecker/ plug

UK-Adapter/

Sicherung
fuse 3A

Flachleitung schwarz mit weißem Streifen Länge 1,8m ±10cm/
flat cable black with white stripe length 1.8m ±10cm

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN1706		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
		2006	Datum/Date	Zeichnungsname/Drawing name	
		erstellt/ Drawn by	20.10.	ALCT 6-24/2	
				Zeichnungsnummer/Drawing number	
				5207333/UK	
				Artikelnummer/Part number	
V0		20.10.2006	TST	Ersatz für/Replaced by	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Prj: XX/XX/XX
				Ersatz durch/Replaced through	
				Blatt/ Sheet 1	