


POCK BOX

31 SERIES



Small and robust range of hand-held boxes in a contemporary and functional design, providing an exceptionally good 'feel', due to bevelled and rounded edges. Protection class of up to IP65.

Kleine und robuste "Hand-held" bzw. "Pocket" Gehäuse in modernem und funktionellem Design mit abgeschrägten und gerundeten Kanten, Schutzklasse bis IP 65.

Features:

- Recesses in the cover and in the base for fitting membrane keypads
- Modern design with bevelled edges and high level of functionality
- Easy snap-fit assembly of base and cover
- The smaller-sized models have a lug for a key ring
- Optional EPDM gasket for an IP65 seal

Materials:

- Moulded in high impact ABS
- Temperature resistant up to 85 °C
- Excellent properties for machining

Protection Class and Standard Colours:

- Up to IP 65
- Light grey similar to RAL 7035 or black similar to RAL 9004

Standard Unit includes:

- Lid and Base

Accessories:

- IP 65 gasket
- Standard 3 button membrane keypad

Eigenschaften:

- Auf der Gehäuseober- und unterseite sind Vertiefungen für den Einsatz von Folientastaturen vorgesehen
- Modernes design mit abgeschrägten und gerundeten Kanten
- Einfache Montage des Gehäuseober- und unterteiles durch einfaches Einrasten
- 2 Gehäusevarianten in der Ausführung mit und ohne Befestigungsöse für Schlüsselring (Das Gehäuse mit Befestigungsöse hat eine geringere Abmessung)
- EPDM-Dichtung für Schutzklasse IP65 optional erhältlich

Material:

- Materialausführung aus hochwertigem ABS
- Hitzebeständig bis 85°C

Schutzart und Standardfarben:


- Bis IP 65
- Farbe grau ähnlich RAL7035 oder schwarz ähnlich RAL 9004

Lieferumfang:

- Gehäuseunter- und oberteil


Zubehör:

- EPDM-Dichtung
- Standardisierte Folientastatur





31 Series

Product Code		Dimensions (mm)			Options
Black	Light Grey	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Key Ring Lug
33131201	33131001	55	40	18	
33131202	33131002	60	40	18	•
33131203	33131003	70	50	20	



31 SERIES ACCESSORIES

Membrane Keypads



Features:

- Membrane keypad comprising:
 - 3 buttons (tactile), (partially coloured)
 - 6 buttons (tactile), with figures (partially coloured)
- Lifetime estimation: 5,000,000 cycles
- IP 65 protection in the adhesive area
- Customisation requires a minimum distance from the keypad of 7mm
- Operating temperature between -20°C and +70°C

Eigenschaften:

- Folientastatur mit:
 - 3 Tasten (teilweise farbig)
 - 6 Tasten mit Ziffern (teilweise farbig)
- Voraussichtliche Lebensdauer: 5.000.000 Zyklen
- Schutzart IP 65 im Bereich der Klebefolie
- Eine Bearbeitung erfordert einen Mindestabstand zur Tastatur von 7mm
- Temperaturbereich von -20°C bis +70°C

Product Code	Description
33131301	Fits Boxes - 55/60 x 40 x 18
33131302	Fits Boxes - 70 x 50 x 20

HAND HELD CASES

Gasket (IP65 Seal)



Features:

- The EPDM rubber gasket provides a high degree of protection against dust, humidity and ozone up to protection class IP65
- Temperature resistance between -20°C and +85°C

Eigenschaften:

- Die optional angebotene EPDM-Gummidichtung bietet einen hohen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Ozon
- Schutzart IP 65
- Temperaturbereich von -20°C bis +85°C

Product Code
33070041