

Neu 2010.

wiha



Premium Werkzeuge

Wiha SoftFinish® electric slimFix.

Der Komfortable mit besonders schlanker Klinge für elektrische Anwendungen.



Wiha SoftFinish® electric slimFix.

- Schutzisolation im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert
- 3,8 mm konstant dünner Durchmesser: tief liegende Schraub-/ Federelemente können mühelos erreicht werden
- Einzelstückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V nach IEC 60900:2004
- Sicherheit beim Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC und 1.500 V DC
- Ausgezeichnet mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Ergonomische Griffgeometrie mit SoftFinish®-Oberfläche garantiert ein Höchstmaß an Komfort
- Hautsympathische Weichzone im Griffbereich für ein müheloses Aufbringen von Drehmoment

Verfügbar:
ab 25.01.2010

- POS-Material:
- Produkteinführungsflyer
 - Produktbroschüre
 - Display

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
D-78136 Schonach/Germany
Tel. + 49 7722 959-0
Fax. + 49 7722 959-159
info@wiha.com
www.wiha.com



3201 SoftFinish® electric slimFix Schlitz-Schraubendreher. Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Normen: DIN 7437, DIN 5264, DIN ISO 2380. Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.

Best.-Nr.	⌀	↔	●	↔	↔	↔	€/St.
35446 6	3,5	100	0,6	204	23	10	7,65
35390 2	4,0	100	0,8	211	30	10	9,10
35391 9	5,5	125	1,0	243	36	10	11,00
35392 6	6,5	150	1,2	268	36	10	14,30



3211 SoftFinish® electric slimFix Phillips-Schraubendreher.

Normen: DIN 7438, DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Best.-Nr.	⊕	↔	↔	↔	↔	€/St.
35393 3	PH1	80	191	30	10	10,20
35394 0	PH2	100	218	36	10	13,70



3241 SoftFinish® electric slimFix Pozidriv-Schraubendreher.

Normen: DIN 7438, DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Best.-Nr.	⊕	↔	↔	↔	↔	€/St.
35395 7	PZ1	80	191	30	10	11,20
35396 4	PZ2	100	218	36	10	15,40

Auch im Set erhältlich.



Best.-Nr.	Serie	↔	€/St.
35389 6	3201 K6	1	45,50
⌀	3201	3,5x100 4,0x100 5,5x125 6,5x150	
⊕	3211	PH1x80 PH2x100	

