




Bestückbild / pin arrangement:
Löt-Kontakte 3,4 mm / dip-solder 3,4 mm

+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded



Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend										
x = 2		Güteklasse 3 / class 3								
x = 6		Güteklasse 2 / class 2								
nn		Anzahl der Pole / Reihe bis max 54 pol. möglich number of pole / up to max. 54 contacts per row possible								
Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General Tolerances				Maßstab / Scale: 2:1		
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A3		Verwendungsbereich / Range of application		
				Datum / Date		Name / Name		Kundenzeichnung / customer drawing		
				Erst/Drawn		Ronge		Benennung / Description		
05		drawing modified	22.06.2010	Kowat.	13.08.2003	VarPol-Federl./ female connector				
04		tolerances pin	22.03.2010	Mil.		2 x nn polig / contavts				
03		drawing in english	01.03.2010	Mil.	Gepr./Insp.					
02		drawing modified	28.10.2008	Mil.						
01		drawing modified	25.09.2008	Mil.						
Version/ Version		Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name	 ept GmbH www.ept.de		Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	Blatt / Sheet
							962-40nnx-03		C	1
							Gewicht / Weight:		Status/Status	