

## Fan unit Unité de ventilation

- Designed to be attached to the upper or lower structure of the rack without occupying useful height. "No tools" assembly with four 1/4-turn hand bolts.
- Manufactured in 1-mm thick steel. Built-in protective grill.
- Supplied ready to plug in. Includes fuse, switch with activation indicator and plug for electrical outlet. Cable not included.
- **Finish:** Grey Graphite colour epoxy paint.
- **Packaging unit:** 1 ventilation unit with the corresponding attachment hardware.
- **Standard option:** ventilation unit with analogue thermostat. Thermostat characteristics: Pg. 38

### Fan characteristics

Ball-bearing fan

Voltage: 220-230 V – AC / 50-60Hz  
 Consumption: 15-14 W  
 Air Flow Volume: 162-187 cubic m/hour  
 Noise: 37-41 dB (A)  
 RPM: 2,600-2,900 RPM  
 Working temperature: -40°C +70°C

- *Conçue pour être montée sur la structure supérieure ou inférieure du rack sans occuper d'espace utile en hauteur. Montage "No Tools" par 4 vis manuelles de 1/4 de tour.*
- *Structure en acier d'une épaisseur de 1 mm. Grilles de protection intégrées.*
- *Unité prête à être connectée au réseau. Comprend un fusible, un interrupteur avec un indicateur de marche, et une fiche de connexion au réseau. Câble non fourni.*
- *Finition: Peinture époxy coloris gris graphite.*
- *Unité d'emballage: 1 unité de ventilation, éléments de fixation.*
- *Option standard: Unité de ventilation avec thermostat analogique. Caractéristiques du thermostat : Page 38*

### Caractéristiques des ventilateurs:

Hélice sur roulement à billes

Voltage: 220-230 V – AC / 50-60 Hz  
 Consommation: 15-14 W  
 Débit: 162-187 m3/heure  
 Puissance sonore: 37-41 dB (A)  
 Tours: 2600-2900 TPM  
 Température de travail: -40°C +70°C

Code	Width/Largeur LOGIC	Depth/Profond. LOGIC	N° fans/N° vent.	Thermostat
32215662	600	600	2	
32215663	600	600	2	*
32215664	600	600	4	
32215665	600	600	4	*
32215682	600	900	2	
32215683	600	900	2	*
32215684	600	900	4	*
32215685	600	900	4	*
32215862	800	600	2	
32215863	800	600	2	*
32215864	800	600	4	
32215865	800	600	4	*
32215882	800	900	2	
32215883	800	900	2	*
32215884	800	900	4	
32215885	800	900	4	*

