








Ansicht in Richtung A
view in direction A




Weitere Kodierungen in Richtung "D":
Other codings in direction "D":
M 2:1




GG1LAC-...




GG1LCC-...




GG1LFC-...



GG1LJC-...



GG1LVC-...



GG1LYC-...

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

Cu-Legierung
/Cu-alloy
Cu-Legierung
/Cu-alloy
PEEK

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au


KontaktØ / ContactØ :
Anschluß / Termination :
Print

Prüfspannung/Test Voltage:


Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !



All shown connectors are according
to DIN EN 61984:2009
connectors without breaking capacity (COC)!




2:1




GG1LOC - ...



Anzugsdrehmoment: 2.0 Nm
torque value:



PCB Layout



Kontakt Nr.	Stücklisten- position
4 + 5	3
3, 6, 10	4
2 + 7	5
9	6
1 + 8	7

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK			Rohteil:			Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
				Tolerierung nach DIN ISO 8015			hierzu Stückliste			CAD-Nr.:		Bl.:	
				2012	Tag	Name	Benennung:					Maßstab:	
				Bearb.	05.12.	D.Scholz	Winkelgeräteteil cpl.					3:1	
				Gepr.									
				Norm.									
a	-----	05.12.12	D.Scholz	 otto dunkel gmbh			Zeichnungs-Nr.:					Vervielf. Pause	
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				GG1L.C-P10QC00-0000						
							Ersatz für: GG1L...-10.C...-... v. 25.07.07					Nr.	