


For these Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Anschlussplan /connecting diagram	
Einsatz/insert	Kabel / cable
1	weiß / white
2	schwarz / black
3	rot / red
4	grün / green
5	gelb / yellow
6	blau / blue
Prüfspannung: 750 V AC für 500ms /test voltage for 500ms	

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation



C00 707 100 060 024	5000±15	5025
C00 707 100 060 023	3000±15	3025
C00 707 100 060 022	2000±10	2025
C00 707 100 060 021	1500±10	1525
C00 707 100 060 020	1000±10	1025
C00 707 100 060 019	500±5	525
Zeichnungs-Nr.	Länge "L" /length "L"	Schneidlänge /cutting length


				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:						
							CAD-Nr.:		00043451		Bl.: 1				
							2009	Tag	Name		Benennung: Kabelteil konf.			Maßstab: 3:1	
							Bearb.	01.09.	T.Brand						
				Gepr.											

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



					Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:			
					Tolerierung nach DIN ISO 8015				CAD-Nr.:		00043451		Bl.: 2	
					2009	Tag	Name		Benennung: Kabelteil konf.				Maßstab: 1:1	
					Bearb.	01.09.	T.Brand							
					Gepr.									
					Norm.									
								Zeichnungs Nr.:				Vervielf. Pause		
								C00 707 100 060 019						
								Ersatz für:						
	a	-----	07.12.09	Staudinger	otto dunkel gmbh							Nr.		
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name											