

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

Kontakt-Nr.	Stücklistenposition
1 + 6	3
2 + 5	4
3 + 4	5
7	6


Polbild
Layout




Ansicht A
View A







Ansicht B
View B




Ansicht A
View A




Ansicht B
View B



Bohrbild
PCB drilling pattern
Ansicht C / view C



ODU-Logo
vertieft



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Cu-Legierung /Cu-alloy
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: Ø 0.7 mm
Print

Prüfspannung/Test Voltage: 875 V AC

Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		00040747	
				2009		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		07.01.		Höpfinger		Winkelgeräteteil Right-Angle Receptacle	
				Gepr.							
				Norm.							
										Maßstab:	
										3:1	
										Vervielf. Pause	
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	 otto dunkel gmbh				Zeichnungs Nr.:		GF1LOC-P07QF00-0000	
								Ersatz für:		Nr.	

