

XCS-DMC/P/R

Safety solutions using Preventa / Solutions de sécurité selon Preventa



Coded magnetic switches

Interrupteurs magnétique codé


Codierte Magnetschalter

Interruptores magnéticos codificados


Interruttori magnetici codificati

Interruptores magnéticos codificados


XCS-DMC



XCS-DMP



XCS-DMR



English

The appliances have been designed in accordance with the standards in effect: IEC 60947-5-1, EN 292, EN 60204, EN 1088 to ensure the safety of machine operators and machine operating reliability, and have obtained the UL/CSA certifications.

⚠ The use of the safety modules is compulsory for the monitoring of the coded magnetic safety switches. When correctly installed and connected to the PREVENTA safety modules they produce a category 4 control circuit per EN 954 (2 redundant contacts monitored by one PREVENTA safety module).

Français

Les appareils ont été conçus d'après les normes en vigueur : IEC 60947-5-1, EN 292, EN 60204, EN 1088 afin d'assurer la sécurité des opérateurs machines et la fiabilité de fonctionnement des machines, et ont obtenu la certification UL/CSA.

⚠ L'utilisation des modules de sécurité est obligatoire pour la surveillance des interrupteurs de sécurité magnétiques codés.
Correctement installés et raccordés aux modules de sécurité PREVENTA, ils permettent d'obtenir un circuit de commande de catégorie 4 selon EN 954 (2 contacts utilisés en redondance surveillés par un module de sécurité PREVENTA).

Deutsch

Die Geräte wurden entsprechend den geltenden Normen IEC 60947-5-1, EN 292, EN 60204, EN 1088 konzipiert, um die Sicherheit der Maschinenbediener und die Betriebssicherheit der Maschinen zu gewährleisten, und haben die Zertifizierungen UL/CSA erhalten.

⚠ Die Benutzung der Sicherheitsmodule ist für die Überwachung der codierten Magnet-Sicherheitsschalter zwingend.
Wenn sie korrekt installiert und an die Sicherheitsmodule PREVENTA angeschlossen sind, gestatten sie es, einen Steuerkreis der Klasse 4 gemäß EN 954 (2 redundant benutzte Kontakte, die von einem Sicherheitsmodul PREVENTA überwacht werden).

Español

Los aparatos han sido diseñados según las normas en vigor: IEC 60947-5-1, EN 292, EN 60204, EN 1088 con el objetivo de garantizar la seguridad de los operadores máquinas y la fiabilidad de funcionamiento de las máquinas, y han obtenido las certificaciones UL/CSA.

⚠ El uso de los módulos de seguridad es obligatorio para la vigilancia de los interruptores magnéticos codificados de seguridad.
Correctamente instalados y conectados a los módulos de seguridad PREVENTA, estos interruptores permiten obtener un circuito de mando de categoría 4 según EN 954 (2 contactos utilizados en redundancia supervisados por un módulo de seguridad PREVENTA).

Italiano

Gli apparecchi sono stati progettati in base alle norme in vigore: IEC 60947-5-1, EN 292, EN 60204, EN 1088 allo scopo di garantire la sicurezza degli operatori delle macchine e l'affidabilità di funzionamento di queste ultime, ed hanno ottenuto le certificazioni UL/CSA.

⚠ L'utilizzo dei moduli di sicurezza è obbligatorio per la sorveglianza degli interruptori di sicurezza magnetici codificati.
Correttamente installati e collegati ai moduli di sicurezza PREVENTA, consentono di ottenere un circuito di comando di categoria 4 secondo EN 954 (2 contatti utilizzati in ridondanza sorvegliati da un modulo di sicurezza PREVENTA)..


Português

Os aparelhos foram concebidos segundo as normas em vigor: IEC 60947-5-1, EN 292, EN 60204, EN 1088 a fim de garantir a segurança dos operadores de máquinas e a fiabilidade de funcionamento das máquinas, e obtiveram as certificações UL/CSA.

⚠ A utilização dos módulos de segurança é obrigatória para a vigilância dos interruptores de segurança magnéticos codificados.
Correctamente instalados e ligados aos módulos de segurança PREVENTA, permitem obter um circuito de comando da categoria 4 segundo EN 954 (2 contactos utilizados em redundância, controlados por um módulo de segurança PREVENTA)..


Utilization precautions

Précautions de mise en œuvre
Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebsetzung



Precauciones de instalación

Precauzioni di messa in servizio
Precauções de utilização



Tightening torque, tightening capacity


Couple de serrage, capacité de serrage
Anziehdrehmoment, Anziehvermögen

Par de apriete, capacidad de apriete
Coppia di serraggio, capacità di serraggio

Binário de aperto, capacidade de aperto
Binário de aperto, capacidade de aperto

20 Nm max.
175 Lb.in

36
Use non-magnetic screws only
Utiliser uniquement des vis amagnétiques
Nur mit unmagnetischen Schrauben benutzen
Utilizar únicamente tornillos amagnéticos
Utilizzare unicamente viti amagnetiche
Utilizar exclusivamente parafusos não magnéticos




≥ 0,3 mT

Ajuste de los interruptores magnéticos codificados
El interruptor de seguridad no debe servir de topemecánico de su protector móvil ni ajustarse con un martillo.

Regolazione degli interruptori magnetici codificati
L'interruttore di sicurezza non deve fungere da arresto meccanico al vostro dispositivo di protezione mobile e non deve essere regolato servendosi di un martello.

Regulação dos interruptores magnéticos codificados
O interruptor de segurança não deverá servir de espera mecânica do seu protector móvel, nem ser regulado com a utilização de um martelo.



Adjustment of coded magnetic switches

The safety switch must not be used as a mechanical stop for your mobile protector, or be adjusted using a hammer

Réglage des interrupteur magnétique codés

L'interrupteur de sécurité ne doit pas servir de butée mécanique de votre protecteur mobile, ni être réglé à l'aide d'un marteau

Einstellung der codierten Magnetschalter

Der Sicherheitsschalter darf nicht als mechanischer Anschlag Ihrer mobilen Schutzvorrichtung dienen und nicht mit Hilfe eines Hammers eingestellt werden.

Required arrangement with ferromagnetic mounting support

Montage à respecter avec support ferromagnétique
Einzuhalten Montage mit ferromagnetischem Halter
Montaje que se debe respetar con soporte ferromagnético
Montaggio da rispettare con supporto ferromagnetico
Montagem a respeitar com suporte ferromagnético

	(mm/in)	a	b min.	c	d	e
XCS-DMC	40/1.57	13/0.51	-	81/3.19 x 55/2.16	-	-
XCS-DMP	100/3.93	10/0.39	-	118/4.64 x 55/2.16	-	-
XCS-DMR	40/1.57	12/0.47	> 10/0.39	Ø 45/1.77	20/0.78	-
		-	> 10/0.39	Ø 451.77	13/0.51	-
		12/0.47	< 10/0.39	-	20/0.78	-
		-	< 10/0.39	-	-	17/0.67

A, B and C non-magnetic shim
A, B et C calé amagnétique
A, B und C unmagnetischer Keil
A, B y C calce amagnético
A, B e C spessore amagnetico
A, B e C calço não magnético

Dimensions

Encumbrances



Abmessungen

Dimensiones


Dimensões

mm

in



XCS-DMR



Functional directions

Directions fonctionnelles







Funktions-Richtungen

Direcciones funcionales

Direzioni funzionali

Direções funcionais

XCS-DMC



Sao : Assured Operating Distance
Sao : portée de travail assurée
Sao : Gewährleisteter Arbeitsbereich
Sao : alcance de trabajo asegurado
Sao : portata di lavoro garantita
Sao : alcance de trabalho assegurado



Wiring diagram

Mise en œuvre électrique

Elektrische Installation

Instalación eléctrica

Collegamenti elettrici

Instalação eléctrica













 Illustration of contacts with magnet present
Représentation des contacts en présence de l'aimant
Darstellung der Kontakte, wenn Magnet zugegen
Representación de los contactos en presencia del imán
Rappresentazione dei contatti in presenza del magnete
Representação dos contactos em presença do ímã



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Contact closed (1) - Contact fermé (1) - Kontakt geschlossen (1) - Contacito cerrado (1) - Contatto chiuso (1) - Contacto fechado (1)
<ul style="list-style-type: none"> - Contact open (0) - Contact ouvert (0) - Kontakt geöffnet (0) - Contacito abierto (0) - Contatto aperto (0) - Contacto abierto (0)
<ul style="list-style-type: none"> - Transient state - Etat transitoire - Übergangszustand - Estado transitorio - Stato transitorio - Estado transitorio |
|--|



Sao : Assured Operating Distance
Sao : portée de travail assurée
Sao : gewährleisteter Arbeitsbereich
Sao : alcance de trabajo asegurado
Sao : portata di lavoro garantita
Sao : alcance de trabalho assegurado

Sar : Assured Release Distance
Sar : portée de déclenchement assurée
Sar : gewährleisteter Auslösebereich
Sar : alcance de activación asegurada
Sar : portata d'innesto garantita
Sar : alcance de activação assegurado

Characteristics	
ambient air temperature	Operation : -13°F to 185°F (-25...+85 °C) Storage : -40°F to 185°F (-40...+85 °C)
vibration resistance	10 gn (10-150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (11ms) conforming to IEC 60068-2-7
protection against electric shock	Class II as per IEC 60536
rated operating characteristics	$Ue = 24 V \dots$ $Ie = 100 mA$
imp	2,5 kV conforming to EN 60947-5-1
protection (utilization without safety module)	500 mA gG (gl) cartridge fuse (use type CC in the United States)
connection	By cable 4 x 0.25 mm ² or 6 x 0.25 mm ² , length 2 m, 5 m or 10 m, depending on mode
Caractéristiques	
température de l'air ambiant	Pour fonctionnement : -25...+85 °C Pour stockage : -40...+85 °C
tolerance aux vibrations	10 gn (10...150 Hz) selon IEC 60068-2-6
tolerance aux chocs	30 gn (durée 11 ms) selon IEC 60068-2-7
protection contre les chocs électriques	Classe II selon IEC 60536
caractéristiques assignées d'emploi	$Ue = 24 V \dots$ $Ie = 100 mA$
imp	2,5 kV selon EN 60947-5-1
protection (utilisation hors module de sécurité)	Cartouche fusible 500 mA gG (gl)
accordement	Par câble 4 x 0,25 mm ² ou 6 x 0,25 mm ² , longueur 2 m, 5 m ou 10 m selon modèles
Technische Daten	
Betriebstemperatur	Betrieb : -25...+85 °C Lagerung : -40...+85 °C
Vibrationsfestigkeit	10 gn (10...150 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	30 gn (Dauer 11 ms) gemäß IEC 60068-2-7
Schutz gegen Spannungstöße	Klasse II gemäß IEC 60536
Einbetriebsdaten	$Ue = 24 V \dots$ $Ie = 100 mA$
imp	2,5 kV gemäß EN 60047-5-1
Schutz (Verwendung außerhalb des Sicherheitsmodul)	Sicherung 500 mA gG (gl)
Anschluß	Durch Kabel 4 x 0,25 mm ² oder 6 x 0,25 mm ² , Länge 2 m, 5 m oder 10 m entsprechend Modell
Características	
temperatura ambiente	Para funcionamiento: -25 + 85°C Para almacenamiento: -40 + 85°C
resistencia a las vibraciones	10 gn (10 ... 150 Hz) según IEC 60068-2-6
resistencia a los impactos	30 gn (duración 11 ms) según IEC 60068-2-7
protección contra las descargas eléctricas	Clase II según IEC 60536
características de uso	$Ue = 24 V \dots$ $Ie = 100 mA$
imp	2,5 kV según EN 60047-5-1
protección (utilización fuera del módulo de seguridad)	Cartucho fusible 500 mA gG (gl)
conexión	Por cable 4 x 0,25 mm ² ó 6 x 0,25 mm ² , longitud 2 m, 5 m ó 10 m según modelos
Caratteristiche	
temperatura dell'aria ambiente	Funzionamento: -25...+ 85 °C Immagazzinaggio: -40... + 85 °C
tolleranza alle vibrazioni	10 gn (10 ... 150 Hz) secondo IEC 60068-2-6
tolleranza agli urti	30 gn (durata 11 mis) secondo IEC 60068-2-7
protezione contro gli choc elettrici	Classe II secondo IEC 60536
caratteristiche nominali d'impiego	$Ue = 24 V \dots$ $Ie = 100 mA$
imp, tensione nominale di tenuta agli urti	2,5 KV secondo EN 60047-5-1
positivo di protezione (utilizzo senza modulo di sicurezza)	Fusibile 500 mA gG (gl)
legamento	Per cavo 4 x 0,25 mm 2 o 6 x 0,25 mm 2, lunghezza 2 m, 5 m o 10 m a seconda dei modelli
Características	
temperatura ambiente	Funcionamento: -25...+ 85 °C Armazenagem: -40... + 85 °C
importamento às vibrações	10 gn (10 ... 150 Hz) segundo IEC 60068-2-6
importamento aos choques	30 gn (duração 11 ms) segundo IEC 60068-2-7
protecção contra os choques eléctricos	Classe II segundo IEC 60536
características estipuladas de emprego	$Ue = 24 V \dots$ $Ie = 100 mA$
imp	2,5 kV segundo EN 60047-5-1
proteção (utilização fora do módulo de segurança)	Cartucho fusível 500 mA gG (gl)
ações	Por cabo 4 x 0,25 mm ² ou 6 x 0,25 mm ² , comprimento 2 m, 5 m ou 10 m segundo os modelos