


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




K21L0_--_--


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:




Nur Einsatz dargestellt
View only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1



K21LA_--_--





K21LC_--_--



K21LF_--_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



1:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Knickschutzuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

siehe Tabelle
see table
gal. Au

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

K21L_C-P07LFG0_--OS	matt verchromt matt chrome plated
K21L_S-P07LFG0_--OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

K21L_--P07LFG0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
K21L_--P07LFG0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
K21L_--P07LFG0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
K21L_--P07LFG0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
K21L_--P07LFG0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
K21L_--P07LFG0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
K21L_--P07LFG0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: seeBOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00147292		Maßstab: scale: 4:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	04.09.2018	tschroedl	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	04.09.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.: K21L_--P07LFG0_--OS		Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	07.09.2018	srueckerl	Ursprung/origin.:		
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name			