


Lampe à loupe



SNL 319 A

Tension d'alimentation	230 V ; 50 Hz
Equipement	3 x lampe fluocompacte TC-S 9 W blanc neutre
Appareillage	ballast conventionnel
Cordon d'alimentation	env. 3 m; fiche secteur 2P+T
Tête du luminaire	
matériaux	matière de synthèse
surface	version ESD
Mât/bras articulés	
matériaux	tube en acier
surface	revêtement ESD
Poids (net)	env. 4,4 kg
Fixation	embase universelle (accessoire)~pince pour fixation sur table (accessoire)~équerre murale (accessoire)
Mode d'allumage	commutable multiple
Commande	interrupteur
Protection des sources	diffuseur ; satiné
Compensation d'articulation	ressort
Classe de protection	I
Corps du luminaire	noir
Coloris bras articulés	noir
Loupes/lentilles; dimensions	162 x 105
Loupe; dioptries	3
Particularités	niveaux d'éclairage modulables par commutateur à 2 positions,
Numéro de référence	112128000



E_{min}: 1987 lx
E_m: 4252 lx
E_{max}: 6096 lx

