


Lupenleuchte




SNL 319 A

Anschlusswerte	230 V; 50 Hz
Bestückung	3 x Kompaktleuchtstofflampe TC-S 9 W neutralweiß
Betriebsgerät	Konventionelles Vorschaltgerät
Netzanschlussleitung	ca. 3.0 m; Schukostecker
Leuchtengehäuse	
Material	Kunststoff
Oberfläche	ESD-Ausführung
Leuchtengestänge	
Material	Stahlrohr
Oberfläche	ESD-Lackierung
Gewicht (netto)	ca. 4,4 kg
Befestigung	Anschraubflansch (Sockel) Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör)
Technik	mehrstufig schaltbar
Bedienung	Schalter
Lampenabdeckung	Blende; matt
Gelenkentlastung	Feder
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	schwarz
Gestängefarbe	schwarz
Linse; Abmessungen	162 x 105
Linse; Dioptrien	3
Besonderheiten	Lichtcharakteristik durch Zweistufenschalter beeinflussbar,
Artikel Nr.	112128000



Emin: 1987 lx
 Em: 4252 lx
 Emax: 6096 lx



Messbedingungen: d=15cm

