



304-40064-05TH C96F a,b,c

o Standard Kontakt / Standard Contact (2.5mm)



THTR = through hole technology reflow
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
 performance class 2 = 400 mating cycles



Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:			Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
			Fundamentaltoleranzgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
			A3		Kundenzeichnung / customer drawing	
			Datum / Date		Benennung / Description	
			Erst./Drawn 20.09.2011		C-Federleiste / female connector	
			Gepr./Insp.		THTR 2,5mm	
			Kowatsch		nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
			ept		Zeichnungsnummer / Drawing number	
00 first edition 20.09.2011 Kowat.			ept GmbH www.ept.de		304-40064-05TH	
Version / Änderung / Revision Datum / Date Name / Name			Art / Art		Blatt / Sheet	
			C		Status / Status	
			Gewicht / Weight:			

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamereingetragung vorbehalten.