




基板取付穴推奨寸法  
(基板厚: 1.6)







注記

- 1. 嵌合相手: 5480-N
- △ キンフは両端のソルダーテールのみとする。

|      |      |      |      |            |           |    |
|------|------|------|------|------------|-----------|----|
| 35   | 39.9 | 38.3 | 35   | 39-27-6153 | 5483-15AX | 15 |
| 32.5 | 37.4 | 35.8 | 32.5 | ↑ -6143    | ↑ -14AX   | 14 |
| 30   | 34.9 | 33.3 | 30   | ↑ -6133    | ↑ -13AX   | 13 |
| 27.5 | 32.4 | 30.8 | 27.5 | ↑ -6123    | ↑ -12AX   | 12 |
| 25   | 29.9 | 28.3 | 25   | ↑ -6113    | ↑ -11AX   | 11 |
| 22.5 | 27.4 | 25.8 | 22.5 | ↑ -6103    | ↑ -10AX   | 10 |
| 20   | 24.9 | 23.3 | 20   | ↑ -6093    | ↑ -09AX   | 9  |
| 17.5 | 22.4 | 20.8 | 17.5 | ↑ -6083    | ↑ -08AX   | 8  |
| 15   | 19.9 | 18.3 | 15   | ↑ -6073    | ↑ -07AX   | 7  |
| 12.5 | 17.4 | 15.8 | 12.5 | ↑ -6063    | ↑ -06AX   | 6  |
| 10   | 14.9 | 13.3 | 10   | ↑ -6053    | ↑ -05AX   | 5  |
| 7.5  | 12.4 | 10.8 | 7.5  | ↑ -6043    | ↑ -04AX   | 4  |
| 5    | 9.9  | 8.3  | 5    | ↑ -6033    | ↑ -03AX   | 3  |
| 2.5  | 7.4  | 5.8  | 2.5  | ↑ -6023    | ↑ -02AX   | 2  |
| D    | C    | B    | A    | EDP NO.    | ENG. NO.  | 極数 |

|      |                    |       |                           |                 |      |          |                    |                    |                                           |
|------|--------------------|-------|---------------------------|-----------------|------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 角度   | ANGLE              | ±3°   | F                         | 変更 (J91070)     | H.H  | '89/2/20 | 材料                 | 図中参照               | molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.<br>日本モレックス株式会社 |
| 30以上 | OVER               | ±0.3  | E                         | 再作図 (J80651)    | H.H  | '88/8/5  | 仕上げ                | —H—                |                                           |
| 10以上 | 30未満               | ±0.25 | 記号                        | 変更内容            | DR   | DATE     | 適用電線範囲             | —H—                | EDP. NO.                                  |
| 10未満 | UNDER              | ±0.2  | LTR                       | REVISION RECORD | CHK. | DATE     | 被覆外径               | —H—                | 39-27-6**3                                |
| 一般公差 | GENERAL TOLERANCES |       | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM |                 |      |          | INS. RANGE         |                    | ENG. NO.                                  |
|      |                    |       |                           |                 |      |          | DRAWN BY '88/7/28  | CHK'D BY '91/08/30 | SD-5483-NAX                               |
|      |                    |       |                           |                 |      |          | H.HIRAMOTO         | M.FUKUSHIMA        | REV                                       |
|      |                    |       |                           |                 |      |          | APP'D BY '91/08/30 | 尺度                 | F                                         |
|      |                    |       |                           |                 |      |          | M.ENOMOTO          | SCALE 5 - 1        |                                           |



RECOMMENDED P.C.B. HOLE DIMENSIONS  
(t=1.6)

|      |      |      |      |            |           |              |
|------|------|------|------|------------|-----------|--------------|
| 35   | 39.9 | 38.3 | 35   | 39-27-6153 | 5483-15AX | I5           |
| 32.5 | 37.4 | 35.8 | 32.5 | -6143      | -14AX     | I4           |
| 30   | 34.9 | 33.3 | 30   | -6133      | -13AX     | I3           |
| 27.5 | 32.4 | 30.8 | 27.5 | -6123      | -12AX     | I2           |
| 25   | 29.9 | 28.3 | 25   | -6113      | -11AX     | I1           |
| 22.5 | 27.4 | 25.8 | 22.5 | -6103      | -10AX     | I0           |
| 20   | 24.9 | 23.3 | 20   | -6093      | -09AX     | 9            |
| 17.5 | 22.4 | 20.8 | 17.5 | -6083      | -08AX     | 8            |
| 15   | 19.9 | 18.3 | 15   | -6073      | -07AX     | 7            |
| 12.5 | 17.4 | 15.8 | 12.5 | -6063      | -06AX     | 6            |
| 10   | 14.9 | 13.3 | 10   | -6053      | -05AX     | 5            |
| 7.5  | 12.4 | 10.8 | 7.5  | -6043      | -04AX     | 4            |
| 5    | 9.9  | 8.3  | 5    | -6033      | -03AX     | 3            |
| 2.5  | 7.4  | 5.8  | 2.5  | 39-27-6023 | 5483-02AX | 2            |
| D    | C    | B    | A    | EDP NO.    | ENG. NO.  | NO. OF CKTS. |

# NOTES

- MATES WITH : 5480-N
- KINK, TO BE APPLIED FOR THE BOTH END OF TERMINAL.

|                              |  |  |  |                                |  |  |  |                                                   |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 材料 MATERIAL                  |  |  |  | SEE DRAWING                    |  |  |  | molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.<br>日本モレックス株式会社         |  |  |  |
| 仕上げ FINISH                   |  |  |  | — / —                          |  |  |  | EDP. NO.<br>39-27-6**3                            |  |  |  |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE            |  |  |  | — / —                          |  |  |  | ENG. NO.<br>SD-5483-NAX                           |  |  |  |
| 被覆外径 INS. RANGE              |  |  |  | — / —                          |  |  |  | REV F                                             |  |  |  |
| DRAWN BY '88/8/5 H.HIRAMOTO  |  |  |  | CHK'D BY '91/08/30 M.FUKUSHIMA |  |  |  | TITLE 名称<br>2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y WITH KINK |  |  |  |
| APP'D BY '91/08/30 M.ENOMOTO |  |  |  | 尺度 SCALE 5 - 1                 |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| 角度 ANGLE                     |  |  |  | ±3°                            |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| 30°以上 OVER                   |  |  |  | +0.3                           |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| 10°以上 OVER 30° UNDER         |  |  |  | +0.25                          |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| 10°未滿 UNDER                  |  |  |  | +0.2                           |  |  |  |                                                   |  |  |  |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES      |  |  |  | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM      |  |  |  |                                                   |  |  |  |