








注 記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング: PPS, UL94V-0 HOUSING : PPS, UL94V-0
ターミナル: リン青銅 (t=0.32) TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
メッキ: 錫ビスマメッキ PLATING : TIN-BISMUTH PLATED
金具: リン青銅 (t=0.2) FITTING NAIL : PHOSPHOR BRONZE
メッキ: 錫メッキ PLATING : TIN PLATED

△ ソルダテール半田付け面のズレ量及び、金具半田付け面のズレ量は、
基準面 (G) に対し上方向に 0.05MAX. 下方向に 0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND
FITTING NAILS FROM (G)
UPPER DIRECTION : 0.05MAX.
LOWER DIRECTION : 0.15MAX.

△ ハウジングの (G) から隣接する
ターミナルの (G) 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM (G)
OF HOUSING TO (G)
OF ADJACENT TERMINALS.

△ 4~10 極に適用。
APPLICABLE TO 4-10 CIRCUIT.

5. 本製品は 52557-**-10 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52557-**-10.

0.4	20.2	16.82	15.2	52557-2019	20
0.4	18.6	15.22	13.6	-1819	18
0.4	17.0	13.62	12.0	-1619	16
0.8	16.2	12.82	11.2	-1519	15
0.4	15.4	12.02	10.4	-1419	14
0.8	14.6	11.22	9.6	-1319	13
0.4	13.8	10.42	8.8	-1219	12
0.8	13.0	9.62	8.0	-1119	11
0.4	12.2	8.82	7.2	-1019	10
0.8	11.4	8.02	6.4	-0919	9
0.4	10.6	7.22	5.6	-0819	8
0.8	9.8	6.42	4.8	-0719	7
0.4	9.0	5.62	4.0	-0619	6
0.8	8.2	4.82	3.2	-0519	5

52557-**-19	0.4	7.4	4.02	2.4	52557-0419	4
MODEL NO.	D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CKT.

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
被覆外径 INS. RANGE	—	0.8 FFC CONN. NON ZIF SMT
—	—	-LEAD FREE-
DRAWN BY '04/03/15 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/15 K.TOJO	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
APP'D BY '04/03/15 M.SASAO	尺 度 SCALE	SD-52557-009 0
角度 ANGLE ±3°	新規作成 (J2004-3096) 04/03/15	記号 LTR
30 以上 OVER ±0.3	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.
10 以上 30 未満 UNDER ±0.25	—	DATE
10 未満 UNDER ±0.2	—	—
一般公差 GENERAL TOLERANCES	—	—

8

7

6


5

4


3

2

1



参考基板レイアウト (マウント面)
P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.) (MOUNT AREA)



適合FFC/FPC推奨寸法
RECOMMENDED APPLICABLE
FFC/FPC LAYOUT
(仕上がり厚さ: 0.3 ± 0.05)
(THICKNESS: 0.3 ± 0.05)

				MODEL NO.		52557-**-19	
				材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		0.8 FFC CONN. NON ZIF SMT -LEAD FREE-	
				DRAWN BY '04/03/15 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/03/15 K.TOJO	
				APP'D BY '04/03/15 M.SASAO		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
				記号 LTR		SD-52557-009	
				変更内容 REVISION RECORD		0	
				DR. CHK.		DATE	
				角度 ANGLE		±3°	
				30°以上 OVER		±0.3	
				10°以上 30°未満 OVER UNDER		±0.25	
				10°未満 UNDER		±0.2	
				新規作成 RELEASED (J2004-3096)		04/03/15	
				一般公差 GENERAL TOLERANCES		04/03/15	

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2


1

注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE リーダー部 LEADER PART トップテープ TOP TAPE 未接着部 NON-BONDED PART



3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

0.1~1.3N {10~130gf} 尚、本規格値は、出荷時に適用。

(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)


PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1~1.3N {10~130gf} (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,

DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)

トップテープ: PET, PE, PEF

リール: ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

MATERIAL CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE

TOP TAPE: PET, PE, PEF

REEL: POLYSTYRENE (PS)

<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>





5. 本製品は52557-**-90の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52557-**-90.

52557-**-70

MODEL NO.


					材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
					仕上げ FINISH	—	EDP. NO. —
					適用電線範囲 WIRE RANGE	—	ENG. NO. (SHEET 1 OF 3)
					被覆外径 INS. RANGE	—	SD-52557-010
角度 ANGLE	±3°				DRAWN BY '04/03/15 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/15 K.TOJO	TITLE 名称 0.8 FFC Conn NON ZIF
30 以上 OVER	±0.5				APPRO'D BY '04/03/15 M.SASAO	尺度 SCALE —	SMT Embstp pkg
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	0	新規作成 RELEASED (J2004-3096)	04/03/15			-LEAD FREE-
10 未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE			
一般公差 GENERAL TOLERANCES					REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		

[illegible]


ENG. NO.
SD-52557-010

EDP NO.


ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



SECT. Z-Z



SECT. X-X



52557-**-70	44	49.4	45.4	23.0	20.5	16.6	52557-2070	20
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
							材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	
							仕上げ FINISH	
							適用電線範囲 WIRE RANGE	
							被覆外径 INS. RANGE	
							DRAWN BY '04/03/15 H.KAWABATA	
							CHK'D BY '04/03/15 K.TOJO	
							APP'D BY '04/03/15 M.SASAO	
							TITLE 名称 0.8 FFC Conn NON ZIF SMT Embstp pkg -LEAD FREE-	
							EDP. NO. —	
							ENG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV SD-52557-010 0	

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.5
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	