

Steckseite Rear Mating
Anschlußseite Front Mating




Messer-Typ
male pin type

A
B
C
ohne Übergabezone
without mating area


K
L
M
mit Übergabezone
with mating area

N
P
Q
mit Übergabezone
with mating area


R
S
T
mit Übergabezone
with mating area



Leiterplatten-Lochbild
pcb-layout



Bestückschabild
Pin arrangement



Technische Änderungen vorbehalten /
all data subject to amendment without notice

LP-Dicke / pcb-thickness:
Geeignet für LP-Dicke / fits for pcb-thickness: > 2.2

(für LP-Dicke / for pcb-thickness: 1.4 - 2.2
ept P/N: 245-XXXX-05)

Mechanische Lebensdauer / performance level:
class 2, according to IEC 61076-4-101

Material:		Tolerance		Scale: 2:1	
				A3	
		Date		Kundenzeichnung / Customer drawing	
		Name		hm2.0 Messerleiste/male connector	
		Drawn 18.06.1998		Type D	
		Proved		Tcom press	
		Accept			
03	drawing modified	15.04.2010	Kowal	245-11XXX-15	
02	drawing modified	26.01.2010	Mil.		
01	drawing modified	15.09.2000	Hab.		
Index	Change	Date	Name	EDV-Nr.: 20011503.DWG	


Sheet

Bestückungsplan / Pin arrangement 245-11310-15

Type : **D**

(dimensions see drawing 245-11XXX-15)

	z	a	b	c	d	e	f	g	h	y
1	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
2	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
3	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
4	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
5	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
6	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
7	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
8	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
9	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
10	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
11	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
12										
13										
14										
15	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
16	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
17	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
18	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
19	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
20	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
21	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
22	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
23	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
24	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C
25	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C



Erstellt: 01.01.1998