


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder ververvielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.





Nur zur gestempelten oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen den Änderungsbedingungen und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!



2:1

Anschlussplan /connecting diagram		⊙
Einsatz / insert	Kabel / cable	
1	weiß / white	
2	schwarz / black	
3	rot / red	
4	grün / green	
Prüfspannung: 875 V AC für 500ms /test voltage for 500ms		

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation



1 = Prüfmaß

C00 707 100 040 018	5000±15	5025
C00 707 100 040 017	3000±15	3025
C00 707 100 040 016	2000±10	2025
C00 707 100 040 015	1500±10	1525
C00 707 100 040 014	1000±10	1025
C00 707 100 040 013	500±5	525
Zeichnungs-Nr.	Länge "L" /length "L"	Schneidlänge /cutting length

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00043479	
						CAD-Nr.: 00043482	Bl.: 1	
				2009 Tag Name	Benennung:			Massstab:
				Bearb. 07.09. T.Brand	Stecker konf.			5:1
				Gepr.:				
				Norm.:				
b	-----	11.01.10	T.Brand	 otto dunkel gmbh	Zeichnungs-Nr.: C00 707 100 040 013			Vervielf. Pause
a	-----	07.12.09	Staudinger		Ersatz fuer:			Nr.:
Aend.zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name					