







Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt. These documents are approved for production.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

weitere Kodierungen in Richtung "B":
further codings in direction "B":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M 5:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Print

Ø0.5 mm
Ø0.5 mm

Pruefspannung/Test Voltage:

0,9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Winkelgeraeteteil cpl. right-angled receptacle cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00026334		Maßstab: Scale: 7:1
Status/state: Approved		Version: revision: B		Format: Size: A3
Erstellt/prepared	20.07.2005	tbrand	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	03.02.2014	alengmueller	Oxaion-Nr.:	Bl.:
Freigabe/released	29.11.2016	srueckerl	Ursprung/origin.: GFCL.C-P04QC00-0000	sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	GFCL.C-P04QC00-0000 v. 05.05.04	