


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdiensl und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on pocard printed documents are mahaped. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




G50F1-----


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
4:1




G50F2-----



nur Einsatz dargestellt
view only insert



Montagebohrung
panel cut-out
3:1



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	siehe Tabelle see table
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Löt/solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	0.6 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	4 A
Einzelkontakte/single contacts	

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

G50F_S-P09LCC0-0000	schwarz verchromt black chrome plated
G50F_C-P09LCC0-0000	matt verchromt matt chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehäuse/ surface housing

		 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description: Geraeteteil cpl. receptacle cpl.	Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015				
Status/state: Approved		Version: revision: -	CAD-Nr.: design-ID: 00140171	Format: size: A3
Erstellt/prepared	18.05.2018	cbrey	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	18.05.2018	cbrey	Oxaion-Nr.:	
Freigabe/released	18.05.2018	rtrager	G50F__-P09LCC0-0000	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	