

Bügelmeßschraube

DIN 863
 Ableseteile mattverchromt
 Spindel 6,5 mm Ø
 HM-Messflächen
 Ablesung 0,01 mm
 Einstellmaß ab 25 mm
 einschließlich Etui

Outside micrometers

DIN 863
 satin chromed reading parts
 spindle 6,5 mm Ø
 reading 0,01 mm
 carbide tipped measuring surfaces
 individually packed

Micromètres

DIN 863
 surfaces de lecture chromées mates
 broche 6,5 mm Ø
 lecture 0,01 mm
 surface de mesure en carbure
 avec étalon à partir de 25 mm
 emballés en étui

> mm <	mm	No.	€	Calibr. ...K	> mm <	mm	No.	€
0-25	0,01	200-01	14,10	17,00	150-175	0,01	200-07	
25-50	0,01	200-02	16,90	29,00	175-200	0,01	200-08	
50-75	0,01	200-03	21,40	32,30	200-225	0,01	200-09	
75-100	0,01	200-04	25,95	32,30	225-250	0,01	200-10	
100-125	0,01	200-05	31,60	32,30	250-275	0,01	200-11	
125-150	0,01	200-06	36,10	32,30	275-300	0,01	200-12	



Bügelmeßschraube mit vorgezogener Gefühlsratsche

DIN 863
 Ableseteile mattverchromt
 HM-Messflächen
 Ablesung 0,01 mm
 Einstellmaß ab 25 mm
 einschließlich Etui

Outside micrometers with friction clutch

DIN 863
 satin chromed reading parts
 carbide tipped measuring surfaces
 reading 0,01 mm
 individually packed

Micromètres avec friction de contact

DIN 863
 surfaces de lecture chromées mates
 surfaces de mesure en carbure
 lecture 0,01 mm
 avec étalon à partir de 25 mm
 emballés en étui

> mm <	mm	mm	No.	€
0-25	0,01	6,5	200-15	
25-50	0,01	6,5	200-16	
50-75	0,01	6,5	200-17	
75-100	0,01	6,5	200-18	



Bügelmeßschraube im Satz

DIN 863
 Ableseteile mattverchromt
 HM-Messflächen
 Ablesung 0,01 mm
 einschließlich Etui

Outside micrometer set

DIN 863
 satin chromed reading parts
 carbide tipped measuring surfaces
 reading 0,01 mm
 individually packed

Jeux de micromètres

DIN 863
 surfaces de lecture chromées mates
 surfaces de mesure en carbure
 lecture 0,01 mm
 emballés en étui

> mm <	mm	mm	No.	€
0-75	0,01	6,5	200-20	
0-100	0,01	6,5	200-21	
0-150	0,01	6,5	200-22	

200-22



> mm <	Messbereich	Range	Capacité
	Ablesung mm / inch	Reading mm / inch	Lecture mm / inch
	Spindel	Spindle diam.	Diam. broche