


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Creo Parametric




G80F1_--



G80F2_--




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



2:1

Montagebohrung
Panel Cut Out



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Loet/solder	Ø0.5 mm 0.08mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	0.6 kV AC (SAE AS 13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts:	ⓑ 4 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle see table gal. Au	Steckschluessel fuer Nutmutter: Nutdriver for slotted mounting nut: 700.098.002.000.000	
Kontakte/Contacts:			
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 68		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

G80F_S-P09LCC0-0000	schwarz verchromt black chrome plated
G80F_C-P09LCC0-0000	matt verchromt matt chrome plated
ⓑ Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Geraeteteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	B	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	02.11.2015	dcproxy		Format: size: A3
Geaendert/revised	24.06.2019	tschroedl		Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	24.06.2019	rtrager		Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name		
		CAD-Nr.: design-ID: 00042489		
		Teile-ID: part-ID:		
		Oxaion-Nr.: G80F__-P09LCC0-0000		
		Ursprung/origin.: G80F.S-P09LCC0-0000		