

EX 45 S - 8 Ohm

Art. No. 4501



Elektrodynamischer Exciter zur Anregung von Platten zu Biegewellenschwingungen. Die Befestigung des Exciters auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.

Weitere Informationen zu Excitern finden Sie hier: Grundlagen der Exciter-Technologie (PDF; 349 KB)

*) Maximale Langzeit-Eingangsleistung nach DIN EN 60268-5

Electro dynamical exciter for stimulating bending waves on plates. The unit can be attached to the surface of the plate by gluing or screwing.

Please find further information on exciters here: Basic principles of exciter-technology (PDF; 388 KB)

*) Maximum long term power according to DIN EN 60268-5


Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können.
- Signal output in every application where normal speakers can not be installed for optical reasons or for protection against environment conditions or vandalism.

06.05.2013

EX 45 S - 8 Ohm

Art. No. 4501



Technische Daten / Technical data

Musikbelastbarkeit Maximum power	10 W *)
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	25,4 mm
Gewicht netto Net weight	0,06 kg
Anschlüsse Connections	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... 70 °C

06.05.2013