

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


A

B



C

D

E




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




S21L0_-_-_-


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1




S21LA_-_-_-



S21LC_-_-_-




S21LF_-_-_-




S21LJ_-_-_-

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.35 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

**Knickschutzfuelle separat bestellen
order cable bend relief separately**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21L_C-P05MJG0-__OS	matt verchromt matt chrome plated
S21L_S-P05MJG0-__OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S21L__-P05MJG0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
S21L__-P05MJG0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
S21L__-P05MJG0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
S21L__-P05MJG0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
S21L__-P05MJG0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
S21L__-P05MJG0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
S21L__-P05MJG0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	12.10.2009	dscholz	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	14.05.2019	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	16.05.2019	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		S21L__-P05MJG0-__OS		
		S21LOC-P05MJG0-..OS		