



## Stableuchte

- Hochtransparentes schlagfestes Schutzrohr.
- Elektronisches Vorschaltgerät im Handgriff.
- Extrem niedriger Stromverbrauch.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Großer, drehbarer Haken.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Diese Leuchte enthält eingebaute Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

## Inspection Lamp

- Robust and impact-resistant.
- Electronic ballast in the handle.
- Extremely low current consumption.
- Ergonomically designed handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- With large rotating hanging hook.
- Supplied with European plugs.
- This light contains built-in lamps.
- The lamps cannot be changed in the luminaire.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Power	Länge ca. Length appr.	Schalter Switch	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17711 0	576586	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	50 cm	-	B
1 17723 0	576593	5	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	54 cm	X	B



## Gummi-Handleuchte IP 54

Spritzwassergeschützt, IP 54.

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, verzinkter Schutzkorb für harten Einsatz.
- Mit Schutzglas und Blendschutz.
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

## Rubber Handlamp IP 54

Splash-water protected, IP 54.

- Robust, handy inspection lamp with ergonomic handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- Stable, galvanised wire basket for heavy use.
- With protective glass cover and anti-dazzle screen.
- This luminaire is compatible with bulbs of the energy class: A++ - E.
- Delivery without bulbs.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Power	Fassung Fittings
1 17692 0	054138	2	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E27

### Empfohlenes Zubehör: / Recommended accessories:

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Bezeichnung Description	Leistung Power	Lichtstrom Luminous flux	Fassung Fittings	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17740 0	249718	1	Energiesparlampe / Energy-Saving bulb	15 W	900 lm	E27	114 mm	48 mm	A