

Fiche technique

AJT65B, 8P/8C

Page 1/3


Référence
AJT65B88xx

2013-12-20


Illustration



schéma technique



PCB layout



voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45, blind
- monoport, horizontal, 8 contacts
- soudable, convient pour CMS, couleur métal
- L x L x H: 18.60 x 15.60 x 11.80 mm
- levier d'arrêt en bas
- •variantes : 30 μ " Au, 50 μ " Au

Spécifications


procédé de soudage	THT
tension nominale max.	150 V
courant mesuré	1 A
résistance de contact	50 mOhms
résistance d'isolation	500 MOhms
tension de tenue	
contact - contact	1000 Vrms
contact - blindé	1500 Vrms
matériau du contact	CuSn
surface de contact	Flash Gold
AJT65B8813	30 μ "
AJT65B8814	50 μ "
matériau de blindage	alliage de cuivre
surface de blindage	Ni
force d'insertion max.	22.55 N
cycle de fonctionnement	<= 750
matériau de Insolation	PBT, UL94V-0
couleur de Insolation	noir
gamme de température	-40 °C to 85 °C
type de protection	IP20

Fiche technique
AJT65B, 8P/8C

Page 2/3
Part No.
AJT65B88xx

2013-12-20

schéma technique



Fiche technique
AJT65B, 8P/8C

Page 3/3
Part No.
AJT65B88xx

2013-12-20

PCB layout

