


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




K21L0_--_--


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:




Nur Einsatz dargestellt
View only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1




K21LA_--_--



K21LC_--_--




K21LF_--_--



K21LJ_--_--

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



M 1:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Knickschutztuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.35 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

K21L_C-P05LJG0-__OS	matt verchromt matt chrome plated
K21L_S-P05LJG0-__OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

K21L__-P05LJG0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
K21L__-P05LJG0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
K21L__-P05LJG0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
K21L__-P05LJG0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
K21L__-P05LJG0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
K21L__-P05LJG0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
K21L__-P05LJG0-220S	> 1.5 - 2.2 mm

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00147276		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	04.09.2018	ttschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	04.09.2018	ttschroedl	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	05.09.2018	srueckerl	K21L__-P05LJG0-__OS	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	