

DULUX L 40 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, with 4-pin 2G11 base for ECG/CCG operation



Aree applicative

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

Vantaggi prodotto

- Molto economica
- Eccellente flusso luminoso
- Eccellente efficienza luminosa
- Lunga vita utile
- Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC
- Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari
- Manutenzione migliorata

Caratteristiche prodotto

- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
- Dimmerabile (1...100 % con QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM)
- Indice di resa cromatica R_a : 80...89
- Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
- Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto
- Disponibile anche nel colore blu



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	40.00 W
Potenza di costruzione	40.00 W
Consumo di energia	44 kWh/1000h

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	3500 lm
Flusso luminoso caratteristico	3500 lm
Temperatura di colore	4000 K
Tonalità di luce	840
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	LUMILUX Cool White
Indice di resa cromatica Ra	80...89
Flusso luminoso a 25 °C	3500 lm
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h	0.90
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h	0.88
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h	0.86
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h	0.84
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h	0.81
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h	0.80
Luminanza	2.3 cd/cm ²

Dimensioni e peso



Product line drawing

Attacco

Lunghezza totale	533.0 mm
Peso prodotto	115.00 g

Scheda prodotto

Diametro del tubo	17.5 mm
Lunghezza	533.0 mm
Lunghezza secondo norma IEC	535 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	533.00 mm

Colori e materiali

Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	1.7 mg
--	--------

Temperatura

Temp amb caratt. con max flusso lum	25.0 °C
-------------------------------------	---------

Durata

Durata nominale della lampada	20000 h
Durata caratteristica della lampada	20000 h
Durata utile	13000 h ¹⁾
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h	0.95
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h	0.81
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h	0.50
Modalità di funzionamento LLMF/LSF	HF
Durata	20000 h ¹⁾

¹⁾ Con preriscaldamento ECG

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	2G11
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Si
Nota a piè pagina solo per prodotto	Solo per il funzionamento ECG

Caratteristiche

Idoneo per interni	Si
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
---------------------------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Scheda prodotto

Sist. internaz. di cod. delle lampade	FSDH-40/840-/P/-2G11-43,9/533
--	-------------------------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300279909	OSRDL40840	8330468	4933894	-

Scheda prodotto

Combinazioni lampada-alimentatore (Sistema)

Tipo	Tipo ECG	EAN	Corrente nominale	Potenza dissipata	Flusso luminoso a 35 °C	Numero di punti luce
DULUX L 40W/840 2G11	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	0.21 A	45.00 W	3600 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.21 A	90.00 W	3650 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.19 A	43.00 W	3500 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.20 A	44.00 W	3500 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.37 A	88.00 W	3500 lm	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.19 A	44.00 W	3500 lm	1
	QTi 1x21/39 DIM	4050300870564	0.18 A	41.80 W	3500 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.37 A	86.00 W	3500 lm	2
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 W	3500 lm	2
	QTi DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	0.18 A	41.80 W	3500 lm	1
	QTi DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	0.36 A	82.00 W	3500 lm	2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.20 A	45.00 W	3500 lm	1
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.38 A	87.00 W	3500 lm	2	




Scheda prodotto



Garanzia

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per alimentatori e starter standard
- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale



Schema di cablaggio

Schema di cablaggio

Schema di cablaggio

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4050300279909	DULUX L 40 W/840 2G11	Astuccio 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm ³	150.80 g
4050300279916	DULUX L 40 W/840 2G11	Cartone di spedizione 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm ³	1678.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Referenze/links

Per maggiori informazioni sull'alimentatore elettronico QUICKTRONIC visita il sito

▶ www.osram.it/QUICKTRONIC

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.