


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Die Iteration beschreibt ausschliesslich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Benutzungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled.

CAD: Creo Parametric



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: PEI grau
/PEI grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK

Oberflaechen/Surfaces:

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart/Protection class: IP 68
im gesteckten Zustand und zum Endgeraet
/plugged condition and to device


Kontakt Ø /Contact Ø: Ø0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.5mm²
Loet/solder AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage: 1 kV AC (EIA-364-20F:2019-02)


Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts: 10 A
18 polig / 18 position: 5 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

All shown connectors are according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009-11); connectors without breaking capacity (COC)


All shown connectors are rated to a safety extra low voltage (SELV) of less than 50 V AC / 75 V DC, according to IEC 61140:2016 (VDE 0140-1:2016)



Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!




Steckschlüssel fuer Nutmutter (Pos. 30):
/nutdriver for slotted mounting nut (pos. 30):
KMB.098.001.000.000



Montagebohrung
/panel cutout

Steckmarkierung
/keying indication



				Benennung /description: Geraeteteil cpl.	Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: DIN ISO 8015		revision: B		Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Z10309997	Maßstab: scale: 5:2
Status /state: Released	Erstellt /prepared 02.02.2023 MGrandl		Material-Nr.: Material-Id.: 50515204		Format: size: A3
Geaendert /changed 02.02.2023 MGrandl		ODU-Nr.: ODU-Id.: Ⓟ GXBMFG-P18LJH0-0001		Einheit: dim.: mm	
Freigabe /released 02.02.2023 MWaldinger		Datum /date Name /name		Ursprung /origin.: sheet: 1	
ODU-MUEHLDORF		iteration: 4			