




A4

PART FROM MOLD TOOL IN CHINA

Teil von Werkzeug in China




CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab

DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt





SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
Zus. Länge des Wellrohrs

DEUTSCH REFERENCE DRAWING NO. : 1011-239+267-0605 REV. H (ENVELOPE DRAWING)



REVISIONS				
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN
A1		REVISED PER PCN E-18-008183	29MAY2018	SM
A2		REVISED PER PCN-21-103994	24MAY2021	SN
A3		REVISED PER ECR-22-130140	14FEB2022	NS
A4		REVISED PER PCN-23-190178	19OCT2023	GB


NOTES

Bemerkungen

- 1
- DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2
- DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Karton
- 5
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7
- FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8
- STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø7.0 UP TO / bis Ø8.2
- 9
- FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 10
- DELETED
- 11
- CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12
- MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-06S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-06S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13
- BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- A4
- 14
- >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE

Teil von Werkzeug in Europa



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.				
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015		DWN Rajashekar.D 04MAR2013
				CH C.Finzen 05MAR2013
MATERIAL SEE TABLE Siehe tabelle		FINISH SEE TABLE Siehe tabelle		APVD Ch.Eberwein 05MAR2013
WEIGHT SEE TABLE Customer Drawing		APPLICATION SPEC -		NAME COVER, DT06-6S-BS180 Kappe, DT06-6S-BS180 BACKSHELL STRAIGHT (180 DEGREE)
SIZE 00779		CAGE CODE C=1011-267-0605		RESTRICTED TO -
SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1		REV A4