



## **N** Einbauwerkzeug

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

Gewinde Nennmaß	Steigung mm	Ø mm	Länge mm	Artikel-Nr.
M 3	0,50	2,0	60,0	244 183
M 4	0,70	2,8	60,0	244 184
M 5	0,80	3,5	60,0	244 185
M 6	1,00	4,8	60,0	244 186
M 8	1,25	6,0	80,0	244 188
M 10	1,50	7,5	80,0	244 190
M 12	1,75	9,5	80,0	244 192
M 14	2,00	11,2	80,0	244 194

## **N** ProCoil Gewindereparatur-Sortimente in Stahlblechkassette

45-teiliges **ProCoil** Gewindereparatur-Sortiment



244 208



244 209

	Beschreibung	Artikel-Nr.
Sortiment 1	Sortiment M 5 - M 12 5 Spiralbohrer HSS Ø 5,2 - 6,2 - 8,3 - 10,3 - 12,4 mm + 5 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Einbauwerkzeuge M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 + 5 Zapfenbrecher Ø 3,5 - 4,8 - 6,0 - 7,5 - 9,5 mm + 20 Gewindeeinsätze M 5 - M 10: Höhe = 1,0 x Ø + 5 Gewindeeinsätze M 12: Höhe = 1,0 x Ø	244 208
Sortiment 2	Sortiment M 6 - M 14 5 Spiralbohrer HSS Ø 6,2 - 8,3 - 10,3 - 12,4 - 14,5 mm + 5 Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 + 5 Einbauwerkzeuge M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 + 5 Zapfenbrecher Ø 4,8 - 6,0 - 7,5 - 9,5 - 11,2 mm + 20 Gewindeeinsätze M 6 - M 12: Höhe = 1,0 x Ø + 5 Gewindeeinsätze M 14: Höhe = 1,0 x Ø	244 209