







注記
NOTE

- 1 ウエハーの反りは、長さ 25.4 に対して 0.2 最大。
CAMBER MUST BE 0.24 MAX. PER 25.4.
- 2 ウエハーセンターから 1 番ピンを示す。
INDICATES CKT 1 FROM WAFER CENTER.
- 3 ウエハーセンターから N 番ピンを示す。
INDICATES CKT N FROM WAFER CENTER.



13.75	13.75	30.7	27.5	10-63-3063	5287-6A	6
11.25	11.25	25.7	22.5	↑ -3053	↑ -5A	5
8.75	8.75	20.7	17.5	↑ -3043	↑ -4A	4
6.25	6.25	15.7	12.5	↓ -3033	↓ -3A	3
3.75	3.75	10.7	7.5	10-63-3023	5287-2A	2
△ D	△ C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 CKT.

角度	ANGLE	±3°
30 以上	OVER	±0.3
10 以上 30 未満	OVER	±0.25
10 未満	UNDER	±0.2

記号	変更 & 再作図 (J40818)	T.A.	9/10/5
LTR	REVISION RECORD	CHK	DATE

材料	図中参照
MATERIAL	SEE DRAWING
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
尺度	SCALE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	KK 5/7.5
	WAFER ASS'Y
DWG. NO.	SD-5287-NA
REV	A