


Senkschraube ISO 2009 - M6x18 - 4.8
 counter sunk screw ISO 2009 - M6x18 - 4.8



Sechskantmutter M6-St-ISO 4032
 hexagonal nut

Fächerscheibe A6,4-FSt-DIN 6798
 serrated lock washer

RAL 9005
 Tiefschwarz - deep black

	Roh- / Ausgangsteil	Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff Stahl-Polyamid / steel - polyamide	STUV Mat.-Nr. ---
	[mm]			Abmessung	0 g cm³
		Datum	Name	Benennung	Maßstab
		Bearb. 29.05.07	t.mai	hinge	1:1
		Gepr.		with counter sunk screw	Format A4H
		Norm		Zeichnungsnummer	Blatt 01
		Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de		18700490	von 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 187004900000	Ers. f.:	Ers. d.:
-------	----------	-------	------	----------------------	----------	----------

ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34