

Voreinstellgerät

zum Einstellen von Innenfeinmessgeräten mit einem Messbereich von 0-280 mm einschliesslich Etui


Inside microchecker

to set the zero-point of inside measuring instruments by means of gauge blocks individually packed

Calibres de réglage pour vérificateurs d'alésage

pour mettre au point des appareils de mesures d'intérieur emballés à l'unité

> mm <	No.	€
0-150	230-60	
0-280	230-70	



Präzisionsmessuhren mit verstellbaren Toleranzmarken

Schaftdr. 8 mm h 6 einzeln Verpackt

Mechanical dial indicators adjustable tolerance markers

stem dia. 8 mm h 6 individually packed

Comparateurs avec index de tolérances

diamètre 8 mm h 6 emballés à l'unité

> mm <	mm	DIN 878	mm	S	No.	€	
8	0,01	-	42	0 - 100	280-04		
10	0,01	x	58	0 - 100	280-01		
10	0,01	x	58	0- 50 -0	280-00		
30	0,01	-	58	0 - 100	280-02		
50	0,01	-	78	0 - 100	280-03		
1	0,001	x	58	0 - 200	280-10		



Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz

mit verstellbaren Toleranzmarken Schaftdr. 8 mm h 6 einzeln verpackt

Mechanical dial indicators shockproof

adjustable tolerance markers stem. dia. 8 mm h 6 individually packed

Comparateurs antichoc

avec index de tolérances diamètre 8 mm h 6 emballés à l'unité

> mm <	mm	DIN 878	mm	S	No.	€	
10	0,01	x	58	0-100	280-07		
30	0,01	-	58	0-100	280-08		
1	0,001	x	58	0-200	280-09		



> mm <	Messbereich	Range	Capacité
	Ablesung mm / inch	Reading mm / inch	Lecture mm / inch
	Gehäusedurchmesser	Outside diameter	Diamètre extérieur
S	Scala	Scale	Lectre continue