
Vis à tête fraisée (FS) fendue

Slotted flat head machine screws

DIN 963 A[1] **4.8**

~ISO 2009
~NFE 25-123

BN 357 ☐ zinguées/zinc plated
BN 359 ◉ zinguées-jaunes/zinc yellow dich



Paquets / Packages

IP paquets industriels / industry packages

Matière: Material:	acier steel	Limite d'élasticité: Yield strength:	320 N/mm²
Classe de résistance: **Property class:**	**4.8**	Allongement après rupture: Elongation after fracture:	min. 14%
Résistance à la traction: Tensile strength:	400 N/mm²	Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête all lengths fully threaded	

d_1	M1,6	M2	(M2,3)[2]	M2,5	(M2,6)[2]	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
d_2	3	3,8	4,5	4,7	5	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	0,96	1,2	1,3	1,5	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,32	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	2
Charge d'épr. en N Proof load N	370	600	850	990	1250	1560	2100	2720	4400	6230	11400	18000

d_1	M12	M16
d_2	22	29
k max.	6	8
n	3	4
t min.	2,4	3,2
Charge d'épr. en N Proof load N	26100	48700

- Valeurs indicatives pour les poids voir à la page **5**.003
  Standard values for weight see page **5**.003
- **DIN 963 A décolletées** M1–M1,6 voir pages **6**.004
  DIN 963 A machined M1–M1,6 see pages **6**.004
- **DIN 963 A 8.8** voir à la page **5**.022
  DIN 963 A 8.8 see page **5**.022

d_1		M1,6		M2	
		☐ BN 357		☐ BN 357	
L	3	●	●		
	4	●	●	●	●
	5	●	●	●	●
	6	●	●	●	●
	8	●	●	●	●
	10	●	●	●	●
	12	●	●	●	●
	(14)			●	●
	16			●	●
	20			●	●
		200	IP	200	IP

[1] Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.
Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.

[2] Ne sont pas dans DIN 963 A