

Fiche technique

AJT35L, 8P/8C

Page 1/3


Référence
AJT35L8824-031

2013-12-23


Illustration



schéma technique



PCB layout



voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- connecteur femelle pour circuit imprimé RJ45, blind
- multiport 1x2, horizontal, 8
- soudable, couleur métal
- L x L x H: 15.75 x 32.26 x 13.30 mm
- DEL, vert/jaune, levier d'arrêt en haut

Spécifications

procédé de soudage
tension nominale max.
courant mesuré
résistance de contact
résistance d'isolation
tension de tenue
 contact - contact
 contact - blindé
matériau du contact
surface de contact
matériau de blindage
surface de blindage
force d'insertion max.
cycle de fonctionnement
matériau de l'isolation
couleur de l'isolation
gamme de température
type de protection
DEL 1 / DEL 2

THT
150 V
1 A
50 mOhms
500 MOhms



1000 Vrms
1500 Vrms
CuSn
dorure selective 50 μm
alliage de cuivre
Ni
22.55 N
≤750
PBT, UL94V-0
noir
-40 °C to 85 °C
IP20
vert / jaune

Fiche technique
AJT35L, 8P/8C

Page 2/3
Part No.
AJT35L8824-031

2013-12-23

schéma technique



Fiche technique
AJT35L, 8P/8C

Page 3/3
Part No.
AJT35L8824-031

2013-12-23

PCB layout

