

DULUX D/E 26 W/840

OSRAM DULUX D/E | Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG



Aree applicative

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

Vantaggi prodotto

- Estremamente economica
- Buona qualità della luce
- Eccellente flusso luminoso
- Lunga vita utile
- Manutenzione migliorata
- Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC)
- Indice di resa cromatica R_a : 80...89
- Dimmerabile (3...100 %)
- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin G24q
- Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	26.00 W
Potenza di costruzione	26.00 W
Eff. caratteristica della lamp (HF 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Consumo di energia	29 kWh/1000h

Dati fotometrici


Flusso luminoso nominale	1800 lm
Flusso luminoso caratteristico	1800 lm
Temperatura di colore	4000 K
Tonalità di luce	840
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	LUMILUX Cool White
Indice di resa cromatica Ra	80...89
Flusso luminoso a 25 °C	1800 lm
Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h	0.84
Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h	0.82
Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h	0.81
Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h	0.79
Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h	0.78
Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h	0.76
Luminanza	5.5 cd/cm ²
Classe di resa del colore	1B

Dimensioni e peso


Scheda prodotto



Product line drawing



Attacco



Attacco

Lunghezza totale	165.0 mm
Peso prodotto	49.00 g
Diametro del tubo	12 mm
Lunghezza	165.0 mm
Lunghezza secondo norma IEC	160 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	149.00 mm

Colori e materiali

Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	1.4 mg
--	--------

Temperatura

Temp amb caratt. con max flusso lum	25.0 °C
-------------------------------------	---------


Durata

Durata nominale della lampada	20000 h
Durata caratteristica della lampada	20000 h
Durata utile	13000 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 4.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 6.000 h	0.99
Fattore sopravvivenza car. 8.000 h	0.98
Fattore sopravvivenza car. 12.000 h	0.95
Fattore sopravvivenza car. 16.000 h	0.81
Fattore sopravvivenza car. 20.000 h	0.50
Modalità di funzionamento LLMF/LSF	HF
Durata	20000 h ¹⁾

Scheda prodotto

1) Con preriscaldamento ECG

Dati di prodotto aggiuntivi



Distribuzione spettrale

Attacco (denominazione da norma)	G24q-3
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì

Caratteristiche

Idoneo per interni	Sì
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A
---------------------------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Sist. internaz. di cod. delle lampade	FSQH-26/840-/P/-G24q-3
---------------------------------------	------------------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300020303	OSRDDE26840	8330198	4933935	-

Scheda prodotto

Combinazioni lampada-alimentatore (Sistema)

Tipo	Tipo ECG	EAN	Corrente nominale	Potenza dissipata	Flusso luminoso a 25 °C	Numero di punti luce
DULUX D/E 26W/840 G24Q-3	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 W	1600 lm	1
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	0.25 A	53.00 W	3500 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 W	2*1800 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 W	2*1750 lm	2
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 W	2*1750 lm	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 W	2*1800 lm	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 W	2*1800 lm	2

Scheda prodotto




Garanzia

Apparecchiatura / Accessori


- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico

Informazione sulla sicurezza

In caso di rottura della lampada consultare: www.osram.it/brokenlamp



Schema di cablaggio



Schema di cablaggio

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4008321543905	DULUX D/E 26 W/840	Astuccio 1	- x - x -		
4008321543912	DULUX D/E 26 W/840	Cartone di spedizione 80	187 mm x 296 mm x 371 mm	20.54 dm ³	4836.00 g
4050300020303	DULUX D/E 26	Astuccio	36 mm x 36 mm x	0.23 dm ³	59.00 g

Scheda prodotto

	W/840	1	179 mm		
4050300253107	DULUX D/E 26 W/840	Cartone di spedizione 10	110 mm x 182 mm x 196 mm	3.92 dm ³	665.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sull'alimentatore elettronico QUICKTRONIC visita il sito

► www.osram.it/QUICKTRONIC

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.