

FICHE TECHNIQUE

Version 1

AT526 Ruban Cuivre de blindage 35 Microns


Descriptif général

Ruban feuille de cuivre 35 microns enduit d'un adhésif acrylique conducteur équipé d'un film de silicone détachable.

- Adhésif acrylique conducteur
- Bonne résistance aux hautes et basses températures
- Peut être facilement soudé
- Déroulement facile

Spécifications

- Testé conformément à la norme ASTM D-1000 dernière version, BS EN 60454 – méthodes d'essai Partie 2 (anciennement VDE 0340, BS 3924).
- Testé et répond aux spécifications militaires MIL-T - 47012
- Construction testée en interne et conforme à la spécification retardateur de flamme en exigence d'une partie seulement du UL510.
- Testé selon la norme MIL STD 202F méthode 307 à travers l'adhésif sur une surface de 1 m²



Propriétés techniques	Valeurs BS	Valeurs ATSM
Valeurs moyennes		
Épaisseur du ruban	0.035 mm	1.4 mil
Épaisseur de l'adhésif	0.025 mm	1.0 mil
Épaisseur totale	0.060 mm	2.4 mil
Adhésion sur acier	4.5 N/cm	41 oz/inch
Force de traction	40 N/cm	23 lbs/inch
Tenue en température	-20 °C à +155 °C	Supérieur à +311 °F
Résistance électrique à travers l'adhésif *:	0.003 ohms	
Conforme à la Directive RoHS	Oui	
Température de stockage	+ 12 °C à + 25 °C	

* Testé conformément au MIL STD 202F méthode 307 sur une surface de 1 m².

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat

NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage: 1 an



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com



Q05026