






Steckdose für Renkverschluss 4 polig
 Socket for bayonet lock 4 poles
Douille pour fermeture à baïonnette 4 pôles

71251-040/0800



Technische Daten in Verbindung mit den dazugehörigen Steckern
 Technical data in conjunction with the corresponding connectors
Caractéristiques techniques en liaison avec les connecteurs correspondants

Betriebstemperaturbereich Operating temperature range <i>Température d'utilisation</i>		-25°C / +70°C @75% relative Luftfeuchtigkeit -13°F / +158°F @75% relative humidity -25°C / +70°C @75% humidité relative
Belastbarkeit / Kontakt Rated current / Contact <i>Courant nominal / Contact</i>	(<i>ruhende Last / Scheitelwert</i>) zusätzliche Ruhestromkontakte 1,5A (static load / Peak value) additional closed circuit contact 1.5A (<i>charge au repos / Valeur de crête</i>) contacts repos auxiliaires 1,5A	3A / 34V
Durchgangswiderstand Contact resistance <i>Résistance de contact</i>	Kontaktfeder - Steckerstift / Erdungsfeder - Steckerhülse Contact spring - Pin / Ground clip - Metal <i>Ressort de contact - Prise mâle / Ressort de terre - Prise femelle</i>	<10mΩ / <30mΩ
Isolationswiderstand Insulation resistance <i>Résistance d'isolement</i>	Kontakt / übrige Metallteile (Wert für Auslieferungszustand, trocken) Contact / other metal parts (condition at delivery, dry) <i>Contact / autres pièces métalliques (état de livraison de valeur, sec)</i>	>10 ⁵ MΩ
Spannungsfestigkeit Dielectric with standing voltage <i>Rigidité diélectrique</i>	(1 Minute, Kontakt - Kontakt und Kontakt - Masse) (1 Minute, Contact - contact and Contact - Ground) <i>(1 Minute, Contact - contact et Contact - Masse)</i>	500V RMS
Werkstoffe Materials <i>Matériaux</i>	Gehäuse Housing <i>Boîtier</i>	Zamak Z400 DIN 1743, Oberfläche Cu8Ni8 Surface
	Kontaktfeder Contact spring <i>Ressort de contact</i>	CuSn6, Oberfläche Ni2Sn3 Surface
	Fassungskörper Socket body <i>Corps de douille</i>	Noryl SE1GFN2, V1 (UL 94), schwarz black <i>noir</i>
Klimatische Klasse Climatic class <i>Calsse climatique</i>		DIN EN 60068-1, Anhang A 25/070/21 Annex A <i>Annexe A</i>
Lebensdauer Lifetime <i>Cycle de vie</i>	Steckzyklen Pulling cycles <i>Cycles d'enfichage</i>	>500
Lötbarkeit Solderability <i>Soudabilité</i>		DIN EN 60068-2-20 Ta 1

Steckverbinder dürfen nicht in Netzanwendungen verwendet werden und entsprechen nicht der VDE- Spezifikation für diese Anwendungen.
 Connectors are not to be used in power line applications and do not meet VDE spec for that purpose.
Les connecteurs ne doivent pas être utilisés pour des applications liées à des lignes à haute tension, et ne répondent pas aux spécifications VDE dans ce domaine.

Bohrungen für Blechschrauben DIN7981 2,2x5 (max.)
 Holes for tapping screws
Trous pour taraudées

