

Test Knopf für
internen 9V-Block,
test button for
internal 9V battery

Halterung für
Prüfstift/
holder for
diagnose pin

Prüfstift/
diagnose pin

gestreckt ca. 50cm lang/
extended approx. 50cm long

inside

- 2St. Wandhalter
2St. Kreuzschlitzschrauben lang
1St. Umbauanleitung

2 pcs.bracket
2pcs. long cross-head screw
1pcs assembling description paper

9V-E Block/ battery

Verschlüsseltes
Produktionsdatum/
date code
(coded production date)

H-Schrauben/ H-head screws

Kunststoffbeutel/
poly-bag

approx. 100

approx. 60

: Knopfzellen / button cells:
 1,5V Alkaline: LR43, LR44, LR45, LR48, LR54
 LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR66
 1,44V Zink-Luft / Zinc-Air: V675, V13, V312
 3V Lithium: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016
 CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450

Fotobatterien / photo batteries:
3V Lithium: CR2, CR123, CR-V3
6V Lithium: CR-P2, 2CR5

Standard Alkaline Batterien / standard Alkaline batteries:
1,5V Rundzellen / cylindric cells: AAA, AA, C, D
9V: 9V-E-Block
12V: A23

aufladbare Batterien / rechargeable batteries:
1,2V NiCd / NiMH: AAA, AA, C, D

: 3 stelliges LCD / 3 digit LCD
Anzeige der Batterie- /Akku- Restkapazität in 10% Schritten/
indicator for the remaining battery capacity in 10% steps
Anzeige der Batterie- /Akku- Spannung in V, im belasteten Zustand/
indicator for the battery voltage in V, under loaded condition

: 1x 9V E-Block, im Lieferumfang enthalten/
1x 9V E battery incl. in delivery

: Gerät ohne Verpackung und 9V-Batterie/
device without packing and 9V battery
220g
komplett, inkl. Blisterverpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und
9V-Alkaline Batterie / complete, incl. blister package, multilingual operating
instructions and 9V-Alkanline battery
xxxxg

: Gerät / device
195 x 34 x 100mm (L x B x H / L x W x H)
Einzel-Blisterverpackung / individual blister package
172 x 48 x 252mm (L x B x H / L x W x H)

: 4 Stück / pieces

: CE

: Wandhalter und Schrauben in PE Beutel/ bracket and screws in PE-bag

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN14604				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
V3	printing changed	23.01.13	CB	Bearbeitet/ Drawn by	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name				
V2	adress printing moved	09.01.14	CB		20.07.	SP					
V2	ANSMANN Logo updated	17.12.13	CF		Energy Check LCD						
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF								
V1	"Made in China" added	29.03.10	MF								
V1	brackets / SAA approval added	13.03.06	KK			Zeichnungsnummer/Drawing number					Blatt/ Sheet 1
V0	printing "Self-Test" corrected	22.09.05	AS			Artikelnummer/Part number					
V0	---	20.07.05	SP			4000392					
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		