





Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V $\pm 10\%$ / 60/50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	: 5–6–7.5–9–12–13.5–15V $\pm 10\%$ stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	: 5–12V/2250mA; 13.5–15V/1800mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 331g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 331g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE



Verwendungsbereich/Application range				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.		
V3	GS-symbol deleted	05.10.15	SIT	2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name		
V2	date code changed and adress added	17.12.13	CF	Erstellt/ Drawn by	06.11.	PK	APS 2250L UK		
V1	label updated	29.04.13	CB						
V0	efficiency level updated	03.04.12	ML						
V0	leaflet added	15.03.12	ML						
V0	"Made in China" added / CE size changed	29.03.10	MF				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number		Blatt/ Sheet
V0	---	06.11.09	PK				5311133-UK		1
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through	