


25 26 160


Nebbtang med skjær Radiotang



- Egnet for finere gripe- og kuttearbeider
- Spisse, flat-runde bakker
- Gripeflater tannet
- Med skjær for middelshard og hard tråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca 61 HRC
- Vanadin-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet



Artikkel-nr.	25 26 160
EAN	4003773052111
Tang	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
Hode	
Form	2
Isolasjonsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	2,5
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	50,0
Mål vinkel °	40
Lengde mm	160
Vekt netto g	144



Tekniske endringer og feil forbeholdes

