

95 36 280

Cesoia a cremagliera sistema a cricchetto



PATENTED



- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto
- Minimo sforzo grazie all'elevato rapporto di trasmissione
- Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo
- Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio
- Per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4 x 150 mm²

Art. No.	95 36 280
EAN	4003773026891
Utensile	verniciata nera
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Normativa sugli isolamenti	IEC 60900 DIN EN 60900
Valore di taglio cavo Cu, a più fili (diametro) Ø mm	52
Valore di taglio cavo Cu, a più fili mm²	380
MCM	750
Lunghezza mm	280
Peso netto g	835



Sistema a cricchetto e avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio con sforzo minimo

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Ricambi

Art. No.	EAN	
95 39 280	4003773025283	Lama di ricambio mobile per 95 31 280 / 95 36 280 sistema a cricchetto