

87 01 400

KNIPEX Cobra® XL Szczypce do rur



- Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur
- Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwyty dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Szczypce KNIPEX Cobra® XL i XXL oferują wydajność i komfort właściwy szczypcom do rur przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi i zwiększeniu zakresu chwytu w stosunku do porównywalnych kluczy do rur. Szczypce Cobra® XL mogą chwytać np. złącze rurowe 2", ważąc przy tym o 50% mniej niż klucz do rur 2", który dodatkowo dysponuje o wiele mniejszym zakresem chwytu. Dzięki poręcznej długości 400 mm szczypce Cobra® XL zmieszczą się w walizce każdego instalatora. Szczypce Cobra® XXL z zakresem chwytu do 4 1/2" zapewniają dużą rezerwę chwytania, ważąc przy tym zaledwie tyle, co klucz do rur 2".

Nr art.	87 01 400
EAN	4003773005636
Szczypce	fosforanowane, szare
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Pozycje regulacji	27
Zakres pracy dla rur calowych (średnica) Ø w calach	3 1/2
Zakres pracy dla rur (średnica) Ø mm	90
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) mm	95
Długość mm	400
Masa netto g	1214



Precyzyjna regulacja za pomocą przycisku: szybko i wygodnie

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Części zamienne

Nr art.	EAN	
87 09 400	4003773034391	Asortyment części zamiennych układu przestawiania do 87 400