

97 53 18

KNIPEX Twistor16 Kablo Yüksükleri İçin Kendiliğinden Ayarlanan

Sıkma Pensesi
döner sıkma kafalı



- Kablo yüksüklerinin DIN 46228 Bölüm 1 + 4 normlarına göre preslenmesi için
- Kare tipi sıkma profili, 0,14 ila 16 mm² aralığında büyük kapasite genişliği
- 360° döndürülebilir sıkma kalıpları; 8 adet hissedilebilir sabitleme pozisyonu ile
- İşlenmek istenilen kablo yüksüğü boyuna otomatik adaptasyon: yanlış sıkma elemanı veya yanlış ayarlama nedeniyle presleme hatası gerçekleşmez
- Azami 2 x 6 mm² ölçüsündeki Twin kablo yüksüklerini presleme mümkündür
- Optimal erişim için zarif kafa
- Zorunlu blokaj (kaldırılabilir) sayesinde sabit kalan sıkma kalitesi
- Kol mekanizması sayesinde uygun aktarım oranları
- Sıkma basıncı fabrika çıkışında ayarlanmış (kalibrasyonlu) olup ayarlanabilir
- Kullanışlı yapısı ve ağırlığının düşük olmasından dolayı yüksek kullanım rahatlığı
- Krom vanadyum elektro çeliği, özel kalite, ısıl işlem yağ içinde gerçekleştirilmiştir


Ürün Nr.	97 53 18
EAN	4003773082729
Pense	Krom kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Uygulama	Kablo yüksüğü
Kapasite milimetrekare mm ²	0,14 - 16,0
Yuva sayısı	1
AWG	26 - 5
Uzunluk mm	200
Net ağırlık g	478




Zor ve dar çalışma koşullarında dahi mükemmel erişilebilirlik sağlayan 360° döndürülebilir sıkma kafası



Twin kablo yüksükleri, azami 2 x 6 mm², herhangi bir değiştirme yapmadan preslenebilir



Eşsiz esneklik: Bağlantı elemanları hemen hemen her pozisyonda döner sıkma kafası içine yerleştirilebilir



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır