

Part Number:0026481245

Status:Active

Overview:KK® Interconnect System - Molex

Description:KK 396 Breakaway Header, Vertical, Square Pin, with Friction Lock, 24 Circuits, Tin (Sn) Plating

Documents:

3Dモデル

製品仕様書 PS-08-50-001 (PDF)

図面 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
一般	
用途	Power, 電線対基板
適合工具へのリンク	11-20-0901
概要	KK® Interconnect System - Molex
製品名	KK 396
UPC	800754387675

機械的性能/材質	
分離型	有
極数 (実装)	24
極数 (最大)	24
色 - 樹脂部	黒色
耐久挿抜回数	25
難燃性	94V-0
Glow-Wire Capable	無
嵌合ロック	有
材質 - 金属部	黄銅
材質 - 嵌合部メッキ	錫
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	Polyester
Net Weight	7.799/g
列数	1
実装形態	ストレー ト
基板テール長	4.37mm
位置決め	無
基板保持	無
推奨基板厚	1.60mm
梱包形態	ポリ袋
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	3.96mm
ピッチ - 実装部	3.96mm
嵌合部メッキ厚	5.080μm
ターミナルメッキ厚	5.080μm
嵌合極性	有
基板極性	無
シュラウド	部分的
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
使用温度範囲	See Product Specification
実装スタイル	スルーホール

電氣的性能	
最大定格電流	7.0A
最大定格電圧	250V

Solder Process Data



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -

ED/61/2018 (27 June

2018)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

For more information, please visit

Contact US

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

41671 Series

Mates With

2139 KK Crimp Housing, 41695 KK Crimp Housing, 6442 KK Crimp Housing, 2145 PCB Connector, 41815 PCB Connector, 3069 KK Crimp Housing

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-freeProcess Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	235
参考情報	
Engineering Number	A-41671-C24A197
図面・仕様書情報	
製品仕様書	PS-08-50-001
製品図面	SD-41671-001, SD-41671-001-002

This document was generated on 10/01/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION