

Part Number: [0003092031](#)  
 Status: Active  
 Overview: [Standard .093" Pin and Socket Connectors](#)  
 Description: 2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing, 3 Circuits, Single Row, Natural

Documents:

<a href="#">3D 모델</a>	<a href="#">제품규격 PS-42477-001 (PDF)</a>
<a href="#">도면 (PDF)</a>	<a href="#">제품규격 PS-43660-9999-001 (PDF)</a>
<a href="#">제품규격 PS-02-09 (PDF)</a>	<a href="#">Packaging Specification PK-1396-002-001 (PDF)</a>
<a href="#">제품규격 PS-1396-002 (PDF)</a>	<a href="#">RoHS 증명서(PDF)</a>

Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E29179

일반적 특성

적용제품 설명	Power, 와이어 대 와이어
전체보기	17.0A max. can be achieved when housing is used with 42477 or 42478 terminals
제품명	<a href="#">Standard .093" Pin and Socket Connectors</a>
UPC	Standard .093" 800753618855

물리적 특성

최대 회로수	3
색상 - Resin	Natural
난연성	94V-2
암수구분	플러그
Glow-Wire Capable	No
결합제품 잠금장치	Yes
Net Weight	1.884/g
열 수	1
포장타입	백 (Bag)
패널마운트	Yes
피치 - 결합부	5.03mm
End-to-End 연결형	No
사용온도 범위	-40° to +105°C

전기적 특성

전류 - 접촉 당 최대 출력	14.0A
-----------------	-------

납땜 프로세스 정보


Lead-freeProcess Capability	N/A
-----------------------------	-----

원재료 정보

Engineering Number	1396-P
--------------------	--------

참고 - 도면번호

Packaging Specification	PK-1396-002-001
제품규격	PS-02-09, PS-1396-002, PS-42477-001, PS-43660-9999-001
도면	SD-1396-*, SD-1396-002



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per - ED/61/2018 (27 June 2018)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

ELV

RoHS Phthalates

China RoHS

Green Image

Not Relevant

Not Contained

Search Parts in this Series

[1396](#) Series

Mates With

[03-09-1032](#) , [03-09-1033](#) , [03-09-6032](#)

Use With

[1189](#) Crimp Terminals, [1190](#) Crimp Terminals, [1380](#) Male Crimp Terminals, [1381](#) Female Crimp Terminals, [1433](#) Crimp Terminals, [1434](#) Male Crimp Terminals, [1973](#) , [2151](#) , [2273](#) , [2870](#) , [2871](#) , [4272](#) , [Link:4550](#) , [6271](#)